

RECKLI[®] Si-Verdicker flüssig K

Thixotropiermittel für 2-Komponenten-Silikone (kondensationsvernetzend)

RECKLI Si-
Verdicker flüssig K

Produkt 03206
Ausgabe 01/23

EIGENSCHAFTEN

RECKLI Si-Verdicker flüssig K ist eine transparente, viskose Flüssigkeit mit leicht aminartigem Geruch.

ANWENDUNG

Mit RECKLI Si-Verdicker flüssig K lassen sich verschiedene RECKLI Si-Elastomere eindicken zur Einstellung einer streich- oder spachtelbaren Konsistenz für Arbeiten im senkrechten oder Überkopfbereich. Im Einzelnen sind hierfür geeignet:

- RECKLI Si-Gießmasse 10.15
- RECKLI Si-Gießmasse 20
- RECKLI Si-Gießmasse 20 transluzent
- RECKLI Si-Abformpaste HR-N

Achtung!

Zur Verdickung von additionsvernetzenden Silikonen ist RECKLI Si-Verdicker flüssig K nicht geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert	Norm
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C – +30 °C	
Viskosität	> 200 mPa·s	ISO 2555
Dosierung:	0,1 – 2 %	

Diese Angaben stellen typische Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

VERARBEITUNG

RECKLI Si-Verdicker flüssig K wird nach dem Verrühren des Härters mit dem Stammmaterial der RECKLI Si-Elastomere zugegeben. Er wird gründlich in die Gießmasse eingerührt bis der gewünschte Eindickungsgrad erreicht ist. Die so erhaltenen Pasten können dann auf senkrechte oder Überkopfflächen bis zu einer Gesamtstärke von ca. 5 mm in einem Arbeitsgang aufgespachtelt werden, ohne dass sie ablaufen oder tropfen. Die Verdickerzugabe führt zu einer Verkürzung der Verarbeitungszeiten der RECKLI Si-Elastomere.

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de

GERÄTEREINIGUNG

Werkzeuge lassen sich im Frischzustand mit saugfähigen Tüchern oder Lappen, bei Bedarf mithilfe von RECKLI EK-PU-Verdünnung reinigen, einfaches Einlegen in Lösemittel genügt nicht. Silikone können nach dem Aushärten wegen des Selbstrenneffekts leicht vom Werkzeug abgezogen werden.

RECKLI Si-
Verdicker flüssig K
Produkt 03206
Ausgabe 01/23

GEBINDEGRÖßEN

Flaschen: 1 kg | 100 g | 20 g

LAGERUNG

In trockenen Räumen bei Raumtemperatur lagern. RECKLI Si-Verdicker flüssig K ist in geschlossener Originalverpackung bei Temperaturen von ca. 18 °C 6 Monate nach Lieferdatum haltbar. Angebrochene Gebinde sind sofort nach Gebrauch wieder gut zu verschließen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beachten Sie bitte auch folgende Informationsschriften:

„Allgemeine Hinweise für den Form- und Modellbau mit RECKLI 2-Komponenten-Silikonen“.

SCHUTZHINWEISE

Haut und Augen sind vor Härter- und Kunststoffspritzern zu schützen. Bitte beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Hinweise auf dem Etikett zur Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle früheren Merkblätter über RECKLI Si-Verdicker flüssig K ihre Gültigkeit.